



Horizontale spanner met horizontale voet, Type: 0



Bestelgegevens

Bestelnummer	376610 0
GTIN	4020772008048
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.

Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Totale hoogte	23 mm
Gatafstand f	16 mm
Gatafstand e	11,5-14,5 mm
Houdkracht P1	250 N
Spanschroef	M4x25 mm
totale lengte	79 mm

Houdkracht P2	400 N
Boring-Ø d	4,6 mm
Type	6830J
Spanhoogte H	14,5 mm
Producttype	Horizontale spanner