



Schuifstangspanner met haakse voet, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	376710 1
GTIN	4020772008406
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Met **kniehefboomoverbrenging**. De zelfremmende werking voorkomt openen.

- **Klinknagels van roestvrij staal, lagerpunten ingevet.**
- **Met lange schuifstangeleiding.**
- **Handvat in elke willekeurige hoekstand zwenkbaar. Met veredelde, verzinkte spanschroef.**
- **Afneembaar haaks voetje voor bevestiging aan plaatstalen wanden.**
- **Met veredelde, verzinkte spanschroef.**
- **Afneembaar haaks voetje voor bevestiging aan plaatstalen wanden.**

Toepassing:

Voor inbouw in speciale spaninrichtingen, bij boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Accessoires:

Haakse voet nr. 376730.

Opmerking:

- **Grootte 0 en 3 ook leverbaar in roestvrijstalen uitvoering!**

Technische beschrijving

Spanhoogte h tot hart schroef	15 mm
-------------------------------	-------

Boring-Ø d	4,5 mm
Houdkracht P (druk en trek)	1000 N
Breedte haakse voet K	30 mm
Spanschroef	M4×20 mm
Gatafstand f	16 - 19,5 mm
Spanslag	20 mm
Schroefdraad aan kopse kant spanner	M12×1,5 mm
Totale hoogte H	60,5 mm
Totale lengte L	185 mm
Type	6841J
Producttype	Schuifstangspanner

Accessoires

Haakse voet stabiel Type 2	376730 2
Haakse voet stabiel Type 5	376730 5
Haakse voet stabiel Type 3	376730 3