



## Horizontale spanner met verticale voet, Type: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376630 4
GTIN	4020772008208
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**

Met verticale voet voor bevestiging op bruggen en voor lasconstructies.

#### Toepassing:

**Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen** of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

### Technische beschrijving

Spanschroef	M8×65 mm
Houdkracht P1	2000 N
Boring-Ø d	8,5 mm
Totale hoogte	97 mm
totale lengte	287 mm
Houdkracht P2	3000 N
Gatafstand e	41 mm

Type	6832J
Spanhoogte H	59 mm
Producttype	Horizontale spanner