



Horizontale spanner met horizontale voet, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	376625 1
GTIN	4045197229915
Artikelklasse	32S

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Gatafstand f	19,7 mm
Gatafstand e	13,5 mm
Totale hoogte	38 mm
Houdkracht P1	460 N
Houdkracht P2	700 N
totale lengte	105 mm
Boring-Ø d	5,2 mm
Spanschroef	M5×30 mm
Type	376625 1

Spanhoogte H	18 mm
Producttype	Horizontale spanner