



Schuifstangspanner met haakse voet, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	376710 2
GTIN	4020772008413
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Met **kniehefboomoverbrenging**. De zelfremmende werking voorkomt openen.

- **Klinknagels van roestvrij staal, lagerpunten ingevet.**
- **Met lange schuifstangeleiding.**
- **Handvat in elke willekeurige hoekstand zwenkbaar. Met veredelde, verzinkte spanschroef.**
- **Afneembaar haaks voetje voor bevestiging aan plaatstalen wanden.**
- **Met veredelde, verzinkte spanschroef.**
- **Afneembaar haaks voetje voor bevestiging aan plaatstalen wanden.**

Toepassing:

Voor inbouw in speciale spaninrichtingen, bij boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Accessoires:

Haakse voet nr. 376730.

Opmerking:

- **Grootte 0 en 3 ook leverbaar in roestvrijstalen uitvoering!**

Technische beschrijving

Houdkracht P (druk en trek)	2000 N
-----------------------------	--------

Boring-Ø d	5,6 mm
Schroefdraad aan kopse kant spanner	M16×1,5 mm
Spanschroef	M6×25 mm
Spanslag	26 mm
Breedte haakse voet K	50 mm
Gatafstand f	31,8 - 36 mm
Spanhoogte h tot hart schroef	20 mm
Totale hoogte H	85,5 mm
Totale lengte L	244 mm
Type	6841J
Producttype	Schuifstangspanner

Accessoires

Haakse voet stabiel Type 2	376730 2
Haakse voet stabiel Type 5	376730 5
Haakse voet stabiel Type 3	376730 3