



## Horizontale spanner met haakse voet, Type: 2



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 376640 2      |
| GTIN          | 4020772008277 |
| Artikelklasse | 35A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**

Met haakse voet voor montage aan de zijkant.

#### Toepassing:

**voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen** of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

### Technische beschrijving

|               |         |
|---------------|---------|
| Boring-Ø d    | 5,6 mm  |
| Gatafstand f  | 25,5 mm |
| Totale hoogte | 94 mm   |
| Houdkracht P1 | 1000 N  |
| Houdkracht P2 | 1200 N  |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Gatafstand e  | 20 mm               |
| Spanschroef   | M6x35 mm            |
| totale lengte | 162 mm              |
| Type          | 6833J               |
| Spanhoogte H  | 48 mm               |
| Producttype   | Horizontale spanner |