



Verticale spanner met horizontale voet, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	376508 1
GTIN	4045197226266
Artikelklasse	32S

Omschrijving

Uitvoering:

met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Gatafstand e	16 mm
totale lengte	51,5 mm
Houdkracht P1	500 N
Houdkracht P2	710 N
Boring-Ø d	3 mm
Totale hoogte	77 mm

Gatafstand f	24 mm
Spanschroef	M5×30 mm
Type	376508 1
Spanhoogte H	19 mm
Producttype	Verticale spanner