

Garant**Haarliniaal, roestvrij, in etui, Lengte: 200mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 460095 200 |
| GTIN | 4045197444301 |
| Artikelklasse | 41H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geharde, geslepen en ultrafijn gelepte meetzijde. Wigvormige doorsnede, in punt uitlopend om ook in hoeken, groeven, uitsparingen, etc. te controleren. Met geïsoleerde kunststof handgreep ter bescherming tegen handwarmte.

Roestvrij staal. **Beide afschuiningen spiegelvrij gematteerd.**

Opmerking:

De rechtheidstolerantie van de meetzijde heeft betrekking op een zwenkbereik van $\pm 15^\circ$ t.o.v. het symmetrievlak.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Lengte | 200 mm |
| Rechtheidstolerantie van de meetzijde | 0,003 mm |
| Norm | DIN 874 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Oppervlak fase | spiegelvrij gematteerd |
| Verpakking | Etui |
| Kalibratie | F6 |
| Producttype | Haarliniaal |

Dienstverlening

026000 200

KalibratieHaarliniaal Maximale lengte 200 mm

DAkS-kalibratieHaarliniaal Maximale lengte 500 mm

026010 500