



Horizontale spanner met horizontale voet, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	376625 2
GTIN	4045197229922
Artikelklasse	32S

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Gatafstand e	26 mm
Spanschroef	M6x40 mm
Gatafstand f	25 mm
Houdkracht P1	1200 N
Boring-Ø d	5,5 mm
totale lengte	163 mm
Houdkracht P2	1400 N
Totale hoogte	54 mm
Type	376625 2

Spanhoogte H	24 mm
Producttype	Horizontale spanner