

**Stalen rij, Nauwkeurigheid 1, Lengte: 3000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460400 3000
GTIN	4045197206725
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

De linialen zijn gemaakt van speciaal staal, rondom geslepen. Vorm B, met 2 handsleuven en gelakt middendeel.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Levering:

Inclusief testrapport fabrikant.

Opmerking:

roestvrije uitvoering leverbaar af fabriek. Let erop dat **deze maten niet franco** worden geleverd.

Technische beschrijving

Vlakheidstolerantie van de controlevlakken	0,054 mm
Doorsnede breedte $\pm 0,2$ mm	99,3 mm
Vormbeschrijving	I-vormige doorsnede
Lengte	3000 mm
Doorsnede hoogte $\pm 0,2$ mm	15,5 mm
Vorm	B
Norm	DIN 874
Nauwkeurigheid	1
Productnaamattribuut	Nauwkeurigheid 1

Materiaal	Speciaal staal
Kalibratie	F7
Producttype	Stalen rij

Dienstverlening

KalibratieStalen rij Maximale lengte 3000 mm	026080 3000
--	-------------