



## Schuifstangspanner met haakse voet, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376710 3
GTIN	4020772008420
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met **kniehefboomoverbrenging**. De zelfremmende werking voorkomt openen.

- **Klinknagels van roestvrij staal, lagerpunten ingevet.**
- **Met lange schuifstangeleiding.**
- **Handvat in elke willekeurige hoekstand zwenkbaar. Met veredelde, verzinkte spanschroef.**
- **Afneembaar haaks voetje voor bevestiging aan plaatstalen wanden.**
- **Met veredelde, verzinkte spanschroef.**
- **Afneembaar haaks voetje voor bevestiging aan plaatstalen wanden.**

#### Toepassing:

Voor inbouw in speciale spaninrichtingen, bij boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

#### Accessoires:

Haakse voet nr. 376730.

#### Opmerking:

- **Grootte 0 en 3 ook leverbaar in roestvrijstalen uitvoering!**

### Technische beschrijving

Spanhoogte h tot hart schroef	25 mm
-------------------------------	-------

Houdkracht P (druk en trek)	2500 N
Spanslag	32 mm
Schroefdraad aan kopse kant spanner	M 20×1,5 mm
Boring-Ø d	6,5 mm
Spanschroef	M8×35 mm
Breedte haakse voet K	60 mm
Gatafstand f	29,5 - 42,5 mm
Totale hoogte H	108 mm
Totale lengte L	302,5 mm
Type	6841J
Producttype	Schuifstangspanner

---

## Accessoires

Haakse voet stabiel Type 2	376730 2
Haakse voet stabiel Type 5	376730 5
Haakse voet stabiel Type 3	376730 3