



## Horizontale spanner met haakse voet, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376640 3
GTIN	4020772008284
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**

Met haakse voet voor montage aan de zijkant.

#### Toepassing:

**voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen** of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

### Technische beschrijving

Gatafstand f	28,5 mm
totale lengte	206 mm
Houdkracht P1	1800 N
Boring-Ø d	6,8 mm
Spanschroef	M8×45 mm

Totale hoogte	86,5 mm
Gatafstand e	24 mm
Houdkracht P2	2500 N
Type	6833J
Spanhoogte H	40 mm
Producttype	Horizontale spanner