

**Stalen liniaal vorm A RVS, Lengte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461005 500
GTIN	4045197206817
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm A: zijkanten geslepen en nauwkeurig gejusteerd. Platte kanten nauwkeurig bewerkt. Beschermende eindstukken aan beide kopse kanten. Aan één kant nauwkeurige mm-verdeling.
RVS-uitvoering.

Technische beschrijving

Doorsnede breedte	30 mm
Doorsnede dikte	6 mm
Lengte	500 mm
Kalibratie	F8
Maximale afwijking	0,04 mm
Norm	DIN 866
Vorm	A
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm	026200 500
---	------------