



Verticale spanner met horizontale voet, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	376508 2
GTIN	4045197226273
Artikelklasse	32S

Omschrijving

Uitvoering:

met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Houdkracht P1	1200 N
Spanschroef	M6×50 mm
Totale hoogte	140 mm
Gatafstand e	12,5 mm
Boring-Ø d	5,2 mm
Houdkracht P2	1500 N

Gatafstand f	27 mm
totale lengte	74,5 mm
Type	376508 2
Spanhoogte H	22,5 mm
Producttype	Verticale spanner