



Verticale spanner met haakse voet voor montage aan de zijkant, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	376520 3
GTIN	4020772007904
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

met haakse voet voor montage aan de zijkant.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**
- **Tegen verlies beveiligde spanschroef.**
- **Vingerbeveiliging door veiligheidsspanstuk zonder aanraakmogelijkheid.**

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Totale hoogte	223 mm
Houdkracht P1	1400 N
totale lengte	111 mm

Gatafstand f	28,5 mm
Gatafstand e	24 mm
Boring-Ø d	6,5 mm
Spanschroef	M8×45 mm
Houdkracht P2	2500 N
Type	6803J
Spanhoogte H	40 mm
Producttype	Verticale spanner