



Horizontale spanner met horizontale voet, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	376625 3
GTIN	4020772390358
Artikelklasse	32S

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Totale hoogte	68,5 mm
Boring-Ø d	6,6 mm
totale lengte	190 mm
Gatafstand f	31,6 mm
Gatafstand e	26 mm
Houdkracht P2	2300 N
Spanschroef	M8x50 mm
Houdkracht P1	1650 N
Type	376625 3

Spanhoogte H	33 mm
Producttype	Horizontale spanner