

**Stalen rij, Nauwkeurigheid 0, Lengte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460300 500
GTIN	4045197206633
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

De linialen zijn gemaakt van speciaal staal, rondom geslepen. Met rechthoekige doorsnede.

Toepassing:

Voor uiterst nauwkeurige precisie-controles.

Opmerking:

Roestvrije uitvoering leverbaar af fabriek.

Technische beschrijving

Lengte	500 mm
Vormbeschrijving	rechthoekige doorsnede
Vorm	A
Doorsnede breedte $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Doorsnede hoogte $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
Vlakheidstolerantie van de controlevlakken	0,007 mm
Norm	DIN 874
Nauwkeurigheid	0
Productnaamattribuut	Nauwkeurigheid 0
Materiaal	Speciaal staal
Kalibratie	F7
Producttype	Stalen rij

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieStalen rij Maximale lengte 750 mm	026090 750
KalibratieStalen rij Maximale lengte 500 mm	026080 500