



Schuifstangspanner met omzetbare hendel, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	376760 4
GTIN	4020772092627
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer stabiele constructie, met schuifstangeleiding.**
- **Schuifstang en hendel gelijklopend.**
- **Basisdeel van smeedbaar gietijzer.**
- **Hendeldelen en schuifstang van temperstaal, verzinkt en gepassiveerd.**
- **Veredelde spanschroef.**
- **Geharde pennen, onderhoudsvrije sinterbussen.**
- **Voor hoge spankrachten.**
- **Basisdeel van smeedbaar gietijzer, gebruineerd.**

Toepassing:

- **Voor het snel spannen/openen bij serieproductie.**
- **Als druk- en trekspanner.**
- **Voor inbouw in speciale spaninrichtingen.**
- **Voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.**

Technische beschrijving

Gewicht	0,65 kg
Gatafstand I	36,5 mm

Gatafstand k	25 mm
Boring-Ø d	5,5 mm
Spanhoogte h tot hart schroef	12 mm
Spanschroef	M8×35 mm
Lengte basisdeel f	90 mm
Breedte basisdeel n	47 mm
Houdkracht P (druk en trek)	7000 N
Spanslag	32 mm
Gatafstand g	33,3 mm
Totale hoogte H	132 mm
Totale lengte L	155 mm
Type	6842PL
Producttype	Schuifstangspanner