



## Schuifstangspanner met haakse voet, Type: 5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376710 5
GTIN	4020772008437
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met **kniehefboomoverbrenging**. De zelfremmende werking voorkomt openen.

- **Klinknagels van roestvrij staal, lagerpunten ingevet.**
- **Met lange schuifstangeleiding.**
- **Handvat in elke willekeurige hoekstand zwenkbaar. Met veredelde, verzinkte spanschroef.**
- **Afneembaar haaks voetje voor bevestiging aan plaatstalen wanden.**
- **Met veredelde, verzinkte spanschroef.**
- **Afneembaar haaks voetje voor bevestiging aan plaatstalen wanden.**

#### Toepassing:

Voor inbouw in speciale spaninrichtingen, bij boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

#### Accessoires:

Haakse voet nr. 376730.

#### Opmerking:

- **Grootte 0 en 3 ook leverbaar in roestvrijstalen uitvoering!**

### Technische beschrijving

Spanslag	40 mm
----------	-------

Gatafstand f	29 - 46 mm
Schroefdraad aan kopse kant spanner	M24×1,5 mm
Boring-Ø d	8,5 mm
Houdkracht P (druk en trek)	4500 N
Spanhoogte h tot hart schroef	30 mm
Breedte haakse voet K	65 mm
Spanschroef	M12×50 mm
Totale hoogte H	129,5 mm
Totale lengte L	379,5 mm
Type	6841J
Producttype	Schuifstangspanner

---

## Accessoires

Haakse voet stabiel Type 2	376730 2
Haakse voet stabiel Type 5	376730 5
Haakse voet stabiel Type 3	376730 3