

**Stalen liniaal vorm A RVS, Lengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461005 1000
GTIN	4045197206824
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm A: zijkanten geslepen en nauwkeurig gejusteerd. Platte kanten nauwkeurig bewerkt. Beschermende eindstukken aan beide kopse kanten. Aan één kant nauwkeurige mm-verdeling.
RVS-uitvoering.

Technische beschrijving

Lengte	1000 mm
Doorsnede dikte	8 mm
Doorsnede breedte	40 mm
Kalibratie	F8
Maximale afwijking	0,04 mm
Norm	DIN 866
Vorm	A
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 1000 mm	026200 1000
--	-------------