

Garant**Haarliniaal, roestvrij, in etui, Lengte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460095 500
GTIN	4045197444325
Artikelklasse	41H

Omschrijving**Uitvoering:**

Geharde, geslepen en ultrafijn gelepte meetzijde. Wigvormige doorsnede, in punt uitlopend om ook in hoeken, groeven, uitsparingen, etc. te controleren. Met geïsoleerde kunststof handgreep ter bescherming tegen handwarmte.

Roestvrij staal. **Beide afschuiningen spiegelvrij gematteerd.**

Opmerking:

De rechtheidstolerantie van de meetzijde heeft betrekking op een zwenkbereik van $\pm 15^\circ$ t.o.v. het symmetrievlak.

Technische beschrijving

Rechtheidstolerantie van de meetzijde	0,004 mm
Lengte	500 mm
Norm	DIN 874
Materiaal	roestvrij staal
Oppervlak fase	spiegelvrij gematteerd
Verpakking	Etui
Kalibratie	F6
Producttype	Haarliniaal

Dienstverlening

KalibratieHaarliniaal Maximale lengte 500 mm	026000 500
--	------------

DAkS-kalibratieHaarliniaal Maximale lengte 500 mm

026010 500