



## Horizontale spanner met horizontale voet, Type: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376625 4
GTIN	4045197229946
Artikelklasse	32S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

#### Toepassing:

**voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen** of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

### Technische beschrijving

Totale hoogte	90 mm
Boring-Ø d	8,8 mm
Gatafstand f	43 mm
Houdkracht P1	2500 N
Houdkracht P2	3500 N
Spanschroef	M10×90 mm
Gatafstand e	41,2 mm
totale lengte	273 mm
Type	376625 4

Spanhoogte H	45 mm
Producttype	Horizontale spanner