



## Horizontale spanner met horizontale voet, Type: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376610 4
GTIN	4020772008093
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.

Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

#### Toepassing:

**Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen** of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

### Technische beschrijving

Gatafstand f	29-43 mm
Houdkracht P2	3000 N
Totale hoogte	75 mm
totale lengte	287 mm
Spanschroef	M8x65 mm
Houdkracht P1	2000 N

Boring-Ø d	8,5 mm
Gatafstand e	41 mm
Type	6830J
Spanhoogte H	45 mm
Producttype	Horizontale spanner