

**Stalen rij, Nauwkeurigheid 0, Lengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460300 1000
GTIN	4045197206640
Artikelklasse	42G

**Omschrijving****Uitvoering:**

De linialen zijn gemaakt van speciaal staal, rondom geslepen. Met rechthoekige doorsnede.

**Toepassing:**

Voor uiterst nauwkeurige precisie-controles.

**Opmerking:**

**Roestvrije uitvoering** leverbaar af fabriek.

**Technische beschrijving**

Lengte	1000 mm
Doorsnede hoogte $\pm 0,2$ mm	11,5 mm
Doorsnede breedte $\pm 0,2$ mm	59,3 mm
Vormbeschrijving	rechthoekige doorsnede
Vlakheidstolerantie van de controlevlakken	0,012 mm
Vorm	A
Norm	DIN 874
Nauwkeurigheid	0
Productnaamattribuut	Nauwkeurigheid 0
Materiaal	Speciaal staal
Kalibratie	F7
Producttype	Stalen rij

---

## Dienstverlening

KalibratieStalen rij Maximale lengte 1000 mm

026080 1000