




Schuifstangspanner met bodemplaat, Type: 0



Bestelgegevens

Bestelnummer	376715 0
GTIN	4045197226778
Artikelklasse	32S

Omschrijving

Uitvoering:

Met **kniehefboomoverbrenging**. De zelfremmende werking voorkomt openen. Klinknagels van roestvrij staal, lagerpunten ingevet. Met lange schuifstangeleiding. Handvat in elke willekeurige hoekstand zwenkbaar.

Toepassing:

Voor inbouw in speciale spaninrichtingen, bij boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Opmerking:

- **Grootte 0 en 3 ook leverbaar in roestvrijstalen uitvoering!**

Technische beschrijving

Boring-Ø d	4,4 mm
Spanslag	16 mm
Spanschroef	M4x20 mm
Breedte haakse voet K	27 mm
Gatafstand f	15,9 mm

Gatafstand e	15,9 mm
Houdkracht P (druk en trek)	450 N
Spanhoogte h tot hart schroef	12,7 mm
Totale hoogte H	38 mm
Totale lengte L	140,5 mm
Type	376715 0
Producttype	Schuifstangspanner