

**Stalen rij, Nauwkeurigheid 2, Lengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460500 1000
GTIN	4045197206749
Artikelklasse	42G

**Omschrijving****Uitvoering:**

De linialen zijn gemaakt van speciaal staal, rondom geslepen. Met rechthoekige doorsnede.

**Toepassing:**

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

**Opmerking:**

**roestvrije uitvoering** leverbaar af fabriek.

**Technische beschrijving**

Lengte	1000 mm
Doorsnede breedte $\pm 0,2$ mm	39,3 mm
Vlakheidstolerantie van de controlevlakken	0,033 mm
Vormbeschrijving	rechthoekige doorsnede
Vorm	A
Doorsnede hoogte $\pm 0,2$ mm	7,5 mm
Norm	DIN 874
Nauwkeurigheid	2
Productnaamattribuut	Nauwkeurigheid 2
Materiaal	Speciaal staal
Kalibratie	F7
Producttype	Stalen rij

---

## Dienstverlening

KalibratieStalen rij Maximale lengte 1000 mm

026080 1000