

Garant**Spiraalborenset HSS-E nr. 114400 met cassette, ongecoat, Type: 1-6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115280 1-6
GTIN	4045197024787
Artikelklasse	11B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.

Versterkte kern, blank.

Met aanslijping vorm C vanaf maat 2 mm.

Technische beschrijving

Boorbereik	1 - 6 mm
Boren steeds oplopend	0,1 mm
Aantal boren	51
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerantie nominale \varnothing	h8
Tophoek	130 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	ja
Gekleurde ring	rood
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	10 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
TOOLOX 33	geschikt	8 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	5 m/min	S
GG(G)	geschikt	25 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	80 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 5,6 mm	114400 5,6
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 3,7 mm	114400 3,7
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 1,8 mm	114400 1,8
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 4,7 mm	114400 4,7
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 1,2 mm	114400 1,2
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 3,4 mm	114400 3,4
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 3,8 mm	114400 3,8
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 5,9 mm	114400 5,9
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 1,4 mm	114400 1,4
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 4,4 mm	114400 4,4
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 2,3 mm	114400 2,3
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 5,4 mm	114400 5,4
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 5,1 mm	114400 5,1
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 3,2 mm	114400 3,2
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 1,7 mm	114400 1,7
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 4,1 mm	114400 4,1
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 2,9 mm	114400 2,9
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 2,6 mm	114400 2,6
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 3,1 mm	114400 3,1
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 2,1 mm	114400 2,1
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 2,7 mm	114400 2,7
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114400 4

Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 2,2 mm	114400 2,2
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 4,9 mm	114400 4,9
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 1,3 mm	114400 1,3
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 1,6 mm	114400 1,6
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 1,1 mm	114400 1,1
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 5,3 mm	114400 5,3
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 3,6 mm	114400 3,6
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 1,9 mm	114400 1,9
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 5,2 mm	114400 5,2
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 4,3 mm	114400 4,3
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 3,9 mm	114400 3,9
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 2,8 mm	114400 2,8
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 2,4 mm	114400 2,4
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 5,8 mm	114400 5,8
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 5,7 mm	114400 5,7
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 4,8 mm	114400 4,8
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 4,6 mm	114400 4,6