

**Stalen liniaal vorm A RVS, Lengte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461005 2000
GTIN	4045197206831
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm A: zijkanten geslepen en nauwkeurig gejusteerd. Platte kanten nauwkeurig bewerkt. Beschermende eindstukken aan beide kopse kanten. Aan één kant nauwkeurige mm-verdeling.

RVS-uitvoering.

Opmerking:

let op: de levering is **niet franco**.

Technische beschrijving

Lengte	2000 mm
Doorsnede breedte	50 mm
Doorsnede dikte	10 mm
Kalibratie	F8
Maximale afwijking	0,06 mm
Norm	DIN 866
Vorm	A
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 2000 mm	026200 2000
--	-------------

