



Stalen precisieliniaal roestvrij, gelaserde schaalverdeling, Lengte: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	461400 300
GTIN	2050001063731
Artikelklasse	46R

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij speciaal klokveerstaal met geslepen meetkanten. Brede uitvoering. Boven- en onderkant met mm-verdeling. Zeer goed afleesbaar door mat oppervlak en optisch scherpe schaalverdeling.

Schaalverdeling met laserstraal diep ingegraveerd. **Zeer precieze schaalverdeling**. Oppervlak gematteerd. Bijzonder robuust en slijtvast. **Elk exemplaar afzonderlijk gecontroleerd en voorzien van ID-nummer.**

Technische beschrijving

Lengte	300 mm
Doorsnede dikte	1 mm
Doorsnede breedte	30 mm
Kalibratie	F10
Maximale afwijking	0,1 mm
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------