



## Horizontale spanner met veiligheidsvergrendeling, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376650 3
GTIN	4020772008819
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Klinknagels van roestvrij staal.**
- **Inzetgeharte lagerbussen.**
- **Lagerpunten ingevet.**
- **Compleet met veredelde, verzinkte spanschroef.**
- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**
- **Tegen verlies beveiligde spanschroeven.**

#### Toepassing:

Door gepatenteerde veiligheidsvergrendeling in gesloten en ook in geopende toestand bijzonder geschikt bij optredende trillingen en voor montage boven het hoofd.

### Technische beschrijving

Houdkracht P1	1800 N
Gatafstand f	22-31,8 mm
Gatafstand e	25,7 mm
Totale hoogte	48,5 mm
Houdkracht P2	2500 N

Spanschroef	M8×45 mm
totale lengte	206 mm
Boring-Ø d	6,5 mm
Type	6830SJ
Spanhoogte H	32 mm
Producttype	Horizontale spanner