

**Stalen rij, Nauwkeurigheid 0, Lengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460300 1500
GTIN	4045197206657
Artikelklasse	42G

**Omschrijving****Uitvoering:**

De linialen zijn gemaakt van speciaal staal, rondom geslepen. Met rechthoekige doorsnede.

**Toepassing:**

Voor uiterst nauwkeurige precisie-controles.

**Opmerking:**

**Roestvrije uitvoering** leverbaar af fabriek. Let erop dat **deze maten niet franco** worden geleverd.

**Technische beschrijving**

Doorsnede hoogte $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Doorsnede breedte $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Vlakheidstolerantie van de controlevlakken	0,017 mm
Vormbeschrijving	rechthoekige doorsnede
Lengte	1500 mm
Vorm	A
Norm	DIN 874
Nauwkeurigheid	0
Productnaamattribuut	Nauwkeurigheid 0
Materiaal	Speciaal staal
Kalibratie	F7

Producttype

Stalen rij

**Dienstverlening**

KalibratieStalen rij Maximale lengte 2000 mm

026080 2000