



Horizontale spanner met horizontale voet, Type: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	376610 5
GTIN	4020772008109
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.

Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Houdkracht P1	3000 N
totale lengte	321 mm
Gatafstand e	41,5 mm
Spanschroef	M8×65 mm
Boring-Ø d	8,5 mm
Houdkracht P2	5000 N

Gatafstand f	41,5 mm
Totale hoogte	73 mm
Type	6830J
Spanhoogte H	46 mm
Producttype	Horizontale spanner