

**Stalen rij, Nauwkeurigheid 2, Lengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460500 1500
GTIN	4045197206756
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

De linialen zijn gemaakt van speciaal staal, rondom geslepen. Met rechthoekige doorsnede.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Opmerking:

roestvrije uitvoering leverbaar af fabriek. Let erop dat **deze maten niet franco** worden geleverd.

Technische beschrijving

Vlakheidstolerantie van de controlevlakken	0,046 mm
Vorm	A
Doorsnede hoogte $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
Lengte	1500 mm
Doorsnede breedte $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Vormbeschrijving	rechthoekige doorsnede
Norm	DIN 874
Nauwkeurigheid	2
Productnaamattribuut	Nauwkeurigheid 2
Materiaal	Speciaal staal
Kalibratie	F7

Producttype

Stalen rij

Dienstverlening

KalibratieStalen rij Maximale lengte 2000 mm

026080 2000