

**Stalen liniaal Vorm B, Lengte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461100 500
GTIN	4045197206848
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm B: zijkanten geslepen en nauwkeurig gejusteerd. Platte kanten goed bewerkt. Met beschermend eindstuk aan het uiteinde van de liniaal. Aan één kant nauwkeurige mm-verdeling.

Technische beschrijving

Doorsnede dikte	4,5 mm
Doorsnede breedte	24,5 mm
Lengte	500 mm
Kalibratie	F8
Maximale afwijking	0,1 mm
Norm	DIN 866
Vorm	B
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm	026200 500
---	------------