



Schuifstangspanner met omzetbare hendel, Type: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	376760 7
GTIN	4020772092665
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer stabiele constructie, met schuifstangeleiding.**
- **Schuifstang en hendel gelijklopend.**
- **Basisdeel van smeedbaar gietijzer.**
- **Hendeldelen en schuifstang van temperstaal, verzinkt en gepassiveerd.**
- **Veredelde spanschroef.**
- **Geharde pennen, onderhoudsvrije sinterbussen.**
- **Voor hoge spankrachten.**
- **Basisdeel van smeedbaar gietijzer, gebruineerd.**

Toepassing:

- **Voor het snel spannen/openen bij serieproductie.**
- **Als druk- en trekspanner.**
- **Voor inbouw in speciale spaninrichtingen.**
- **Voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.**

Technische beschrijving

Gewicht	4,28 kg
Houdkracht P (druk en trek)	25000 N

Boring-Ø d	10,5 mm
Lengte basisdeel f	198 mm
Gatafstand k	12 mm
Gatafstand g	54 mm
Spanschroef	M12×50 mm
Gatafstand l	45 mm
Spanhoogte h tot hart schroef	22 mm
Gatafstand m	45 mm
Spanslag	75 mm
Breedte basisdeel n	84 mm
Totale hoogte H	285 mm
Totale lengte L	355 mm
Type	6842PL
Producttype	Schuifstangspanner