



## Zware schuifstangspanner, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376720 3
GTIN	4020772094232
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Zeer stabiele constructie, met schuifstangeleiding.**
- **Schuifstang en hendel gelijklopend.**
- **Basisdeel van smeedbaar gietijzer.**
- **Hendeldelen en schuifstang van temperstaal, verzinkt en gepassiveerd.**
- **Veredelde spanschroef.**

#### Toepassing:

- **Voor het snel spannen/openen bij serieproductie.**
- **Als druk- en trekspanner.**
- **Voor inbouw in speciale spaninrichtingen.**
- **Voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.**

### Technische beschrijving

Gatafstand e	41 mm
Spanhoogte h tot hart schroef	30 mm
Houdkracht P (druk en trek)	4000 N
Boring-Ø d	6,5 mm
Spanschroef	M8x35 mm

Gatafstand g	36 mm
Gatafstand f	44 mm
Spanslag	32 mm
Totale hoogte H	116 mm
Totale lengte L	309 mm
Type	6842
Producttype	Schuifstangspanner