



Horizontale spanner met veiligheidsvergrendeling, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	376650 4
GTIN	4020772008826
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

- **Klinknagels van roestvrij staal.**
- **Inzetgeharde lagerbussen.**
- **Lagerpunten ingevet.**
- **Compleet met veredelde, verzinkte spanschroef.**
- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**
- **Tegen verlies beveiligde spanschroeven.**

Toepassing:

Door gepatenteerde veiligheidsvergrendeling in gesloten en ook in geopende toestand bijzonder geschikt bij optredende trillingen en voor montage boven het hoofd.

Technische beschrijving

Gatafstand e	41 mm
Houdkracht P2	3000 N
Gatafstand f	29-43 mm
Totale hoogte	75 mm
totale lengte	287 mm

Spanschroef	M8×65 mm
Boring-Ø d	8,5 mm
Houdkracht P1	2000 N
Type	6830SJ
Spanhoogte H	45 mm
Producttype	Horizontale spanner