

**TAJIMA****Stalen liniaal, roestvrij, Lengte: 150 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461620 150
GTIN	4975364041203
Artikelklasse	46R

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Roestvrij** staal, mat oppervlak met optisch scherpe schaalverdeling. Bovenkant met mm-verdeling, onderkant met 1/2 mm-verdeling. Achterkant met omreken tabel inch/metrisch en tabel met kerngat-Ø.

Materiaal: Edellaal, RVS

Kalibratie: F8

Maximale afwijking: 0,12 mm

Doorsnede breedte: 15 mm

Doorsnede dikte: 0,5 mm

**Technische beschrijving**

Doorsnede dikte	0,5 mm
Doorsnede breedte	15 mm
Lengte	150 mm
Kalibratie	F8
Maximale afwijking	0,12 mm
Norm	EG I
Verdeling bovenkant	1 mm
Verdeling onderkant	1/2 mm
Materiaal	Edellaal, RVS
Producttype	Stalen liniaal

**Dienstverlening**

Kalibratie Stalen liniaal Maximale lengte 500 mm	016100 500
Merken Laseropschrift Type	018940