



Horizontale spanner met verticale voet, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	376630 1
GTIN	4020772008161
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**

Met verticale voet voor bevestiging op bruggen en voor lasconstructies.

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Spanschroef	M5×30 mm
Houdkracht P1	800 N
Houdkracht P2	1100 N
Totale hoogte	43 mm
Boring-Ø d	5,2 mm
Gatafstand e	13-14,5 mm
totale lengte	120 mm

Type	6832J
Spanhoogte H	25,5 mm
Producttype	Horizontale spanner