



Horizontale spanner met horizontale voet, roestvrij, Type: 0



Bestelgegevens

Bestelnummer	376620 0
GTIN	4020772008932
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.

Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Houdkracht P2	400 N
totale lengte	79 mm
Gatafstand e	11,5-14,5 mm
Spanschroef	M4×25 mm
Gatafstand f	16 mm
Totale hoogte	23 mm

Boring-Ø d	4,6 mm
Houdkracht P1	250 N
Type	6830NIJ
Spanhoogte H	14,5 mm
Producttype	Horizontale spanner