



Stalen precisieliniaal roestvrij, gelaserde schaalverdeling, Lengte: 1000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	461400 1000
GTIN	2050001063724
Artikelklasse	46R

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij speciaal klokveerstaal met geslepen meetkanten. Brede uitvoering. Boven- en onderkant met mm-verdeling. Zeer goed afleesbaar door mat oppervlak en optisch scherpe schaalverdeling.

Schaalverdeling met laserstraal diep ingegraveerd. **Zeer precieze schaalverdeling**. Oppervlak gematteerd. Bijzonder robuust en slijtvast. **Elk exemplaar afzonderlijk gecontroleerd en voorzien van ID-nummer.**

Technische beschrijving

Doorsnede breedte	30 mm
Lengte	1000 mm
Doorsnede dikte	1 mm
Kalibratie	F10
Maximale afwijking	0,15 mm
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 1000/2 mm	026200 1000/2
----------------------------------------------------	---------------