



## Zware schuifstangspanner, Type: 5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376720 5
GTIN	4020772008581
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Zeer stabiele constructie, met schuifstangeleiding.**
- **Schuifstang en hendel gelijklopend.**
- **Basisdeel van smeedbaar gietijzer.**
- **Hendeldelen en schuifstang van temperstaal, verzinkt en gepassiveerd.**
- **Veredelde spanschroef.**

#### Toepassing:

- **Voor het snel spannen/openen bij serieproductie.**
- **Als druk- en trekspanner.**
- **Voor inbouw in speciale spaninrichtingen.**
- **Voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.**

### Technische beschrijving

Spanhoogte h tot hart schroef	38 mm
Spanslag	40 mm
Gatafstand e	41 mm
Gatafstand g	41 mm
Gatafstand f	50 mm

Boring-Ø d	8,5 mm
Houdkracht P (druk en trek)	10000 N
Spanschroef	M12×50 mm
Totale hoogte H	137,5 mm
Totale lengte L	380 mm
Type	6842
Producttype	Schuifstangspanner