



Schuifstangspanner met omzetbare hendel, Type: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	376760 8
GTIN	4020772092689
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer stabiele constructie, met schuifstangeleiding.**
- **Schuifstang en hendel gelijklopend.**
- **Basisdeel van smeedbaar gietijzer.**
- **Hendeldelen en schuifstang van temperstaal, verzinkt en gepassiveerd.**
- **Veredelde spanschroef.**
- **Geharde pennen, onderhoudsvrije sinterbussen.**
- **Voor hoge spankrachten.**
- **Basisdeel van smeedbaar gietijzer, gebruineerd.**

Toepassing:

- **Voor het snel spannen/openen bij serieproductie.**
- **Als druk- en trekspanner.**
- **Voor inbouw in speciale spaninrichtingen.**
- **Voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.**

Technische beschrijving

Gatafstand k	14,5 mm
Spanslag	106 mm

Lengte basisdeel f	254 mm
Gatafstand l	70 mm
Spanhoogte h tot hart schroef	28 mm
Houdkracht P (druk en trek)	45000 N
Boring-Ø d	10,5 mm
Gatafstand g	57 mm
Gatafstand m	70 mm
Spanschroef	M16×80 mm
Breedte basisdeel n	86 mm
Gewicht	7,72 kg
Totale hoogte H	360 mm
Totale lengte L	440 mm
Type	6842PL
Producttype	Schuifstangspanner