



## Schuifstangspanner korte uitvoering, Type: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376700 2
GTIN	4020772008543
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Passchroeven veredeld.

- **Compacte constructie dankzij handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**

#### Toepassing:

- **Directe bevestiging aan plaatstalen wanden.**
- **In apparaatbehuizingen met schroefdraad aan de kopse kant.**

#### Accessoires:

Haakse voet nr. 376730.

#### Opmerking:

- **Roestvrijstalen uitvoering op aanvraag.**

### Technische beschrijving

Schroefdraad aan kopse kant spanner	M 16×1,5 mm
Spanschroef	M6×25 mm

Spanslag	21,5 mm
Houdkracht P (druk en trek)	1000 N
Totale hoogte H	73 mm
Totale lengte L	161,5 mm
Type	6844J
Producttype	Schuifstangspanner

---

## Accessoires

Haakse voet stabiel Type 3	376730 3
Haakse voet stabiel Type 5	376730 5
Haakse voet stabiel Type 2	376730 2