

**Montageliniaal smalle uitvoering, Nauwkeurigheid 1, Lengte: 3000mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 460800 3000 |
| GTIN | 4045197225979 |
| Artikelklasse | 42G |

Omschrijving**Uitvoering:**

i-vormstaal met gewichtsbesparende boringen. Met fijn geslepen controlevlakken. Zijvlakken eveneens geslepen. Middengedeelte hamerslaggelakt.

Smalle uitvoering, nauwkeurigheid 1.**Levering:**

inclusief testrapport fabrikant.

Opmerking:

Let op: de levering is **niet franco**. Levering in houten box.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|---------|
| Gewicht | 26 kg |
| Lengte | 3000 mm |
| Doorsnede breedte | 40 mm |
| Doorsnede hoogte | 140 mm |
| Kalibratie | F7 |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Norm | DIN 874 |
| Nauwkeurigheid | 1 |
| Productnaamattribuut | Nauwkeurigheid 1 |
| Materiaal | I-vormstaal |
| Testrapport | Testrapport van de producent |
| Producttype | Montageliniaal |

Dienstverlening

| | |
|--|-------------|
| KalibratieStalen rij Maximale lengte 3000 mm | 026080 3000 |
|--|-------------|