

**Stalen liniaal Vorm B, Lengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461100 1000
GTIN	4045197206855
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm B: zijkanten geslepen en nauwkeurig gejusteerd. Platte kanten goed bewerkt. Met beschermend eindstuk aan het uiteinde van de liniaal. Aan één kant nauwkeurige mm-verdeling.

Technische beschrijving

Doorsnede breedte	30 mm
Lengte	1000 mm
Doorsnede dikte	6 mm
Kalibratie	F8
Maximale afwijking	0,1 mm
Norm	DIN 866
Vorm	B
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 1000 mm	026200 1000
--	-------------