



## Horizontale spanner met verticale voet, Type: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376630 2
GTIN	4020772008185
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**

Met verticale voet voor bevestiging op bruggen en voor lasconstructies.

#### Toepassing:

**Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen** of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

### Technische beschrijving

Boring-Ø d	5,6 mm
Totale hoogte	61 mm
Gatafstand e	26 mm
Houdkracht P2	1200 N
Spanschroef	M6×35 mm
Houdkracht P1	1000 N
totale lengte	164 mm

Type	6832J
Spanhoogte H	34 mm
Producttype	Horizontale spanner