



## Horizontale spanner met horizontale voet, roestvrij, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376620 1
GTIN	4020772008949
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.

Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

#### Toepassing:

**voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen** of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

### Technische beschrijving

Boring-Ø d	5,2 mm
Totale hoogte	30 mm
totale lengte	120 mm
Houdkracht P1	800 N
Spanschroef	M5×30 mm
Houdkracht P2	1100 N

Gatafstand e	13-14,5 mm
Gatafstand f	19,7 mm
Type	6830NIJ
Spanhoogte H	19 mm
Producttype	Horizontale spanner