

**Stalen rij, Nauwkeurigheid 0, Lengte: 3000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460300 3000
GTIN	4045197206671
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

De linialen zijn gemaakt van speciaal staal, rondom geslepen. Vorm B, met 2 handsleuven en gelakt middendeel.

Toepassing:

Voor uiterst nauwkeurige precisie-controles.

Levering:

Inclusief testrapport fabrikant.

Opmerking:

Roestvrije uitvoering leverbaar af fabriek. Let erop dat **deze maten niet franco** worden geleverd.

Technische beschrijving

Doorsnede hoogte $\pm 0,2$ mm	17,5 mm
Vorm	B
Vormbeschrijving	I-vormige doorsnede
Vlakheidstolerantie van de controlevlakken	0,032 mm
Doorsnede breedte $\pm 0,2$ mm	119,3 mm
Lengte	3000 mm
Norm	DIN 874
Nauwkeurigheid	0
Productnaamattribuut	Nauwkeurigheid 0

Materiaal	Speciaal staal
Kalibratie	F7
Producttype	Stalen rij

Dienstverlening

KalibratieStalen rij Maximale lengte 3000 mm	026080 3000
--	-------------