



Sluitspanner met spanhaak, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	376740 3
GTIN	4020772094546
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

- Snelspanner met kniehefboomoverbrenging.
- Zelfremmende werking voorkomt openen.
- Klinknagels van roestvrij staal.
- Handgreep van oliebestendige kunststof.
- Spanners zijn verzinkt.
- Spanhaak met behulp van schroefdraad verstelbaar.
- Lagerbussen inzetgehard.
- Lagerpunten ingevet.
- Haak veredeld.

Toepassing:

Voor het afsluiten van vaten.

Technische beschrijving

Dikte a	7,1 mm
Gatafstand f	31,5 - 35,5 mm
Boring-Ø d	5,5 mm
Verstelafstand van de spanhaak c	72 - 84 mm
Houdkracht P (trek)	3000 N
Gatafstand e	19 mm
Radius R	5,5 mm

Spanhoogte h	22,7 mm
Totale hoogte H	36 mm
Totale lengte L	200,5 mm
Type	6847
Producttype	Sluitspanner